

# Vienkryptis droselis GR-QS-1/4



Gaminio numeris: 192754

FESTO

Vienkryptis oro valdymas.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienkrypčio oro srauto valdymo funkcija
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	QS-1/4
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme Instaliavimas į liniją
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	113 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	58 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras Filtruotas, suteptas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	28,5 g
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	POM
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	Žalvaris Nikeliuota