



# Diferencinis slėgio vožtuvas LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

Gaminio numeris: 192829

FESTO

be monometro, su išoriniu sriegiu ir QS- jungtimi  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Valdiklio funkcija	Diferencialinis slėgis, pastovus
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT1/16-27
Montavimo tipas	Su sriegiu
Įėjimo slėgis 1	0 ... 9 bar
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Informacija apie tvirtinimą	PBT-sustiprintas
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	17,5 g
Informacija apie smeigę	Žalvaris