


Stabdiklio elementas YSRWJ-7-10-A

Gaminio numeris: 192967
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[HMPL linijiniams moduliams.](#)

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	7
Eiga	10 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslumo reguliavimas	0,03 mm
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	$\leq 0,2$ s
Ilgas numetimo laikas	< 1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	10 mm
Maks. stabdymo jėga	300 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	2 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	15.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,01 J
Numetimo jėga	1,7 N
Produkto svoris	75 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Material seals	NBR
Material housing	Žalvaris Nikeluota
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas