


# Standartinis cilindras DNA-1 1/2"- -

Gaminio numeris: 193383

FESTO

Šis produktas galimas tik užsakyti iš Festo USA.  
Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.



## Tech. Duomenys

~ConfIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,5 ... 80 "
Stūmoklio diametras	1 1/2"
Paremtas standartu	ANSI/NFPA
Darbinis slėgis	0,6 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	≥ -20 °C
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	250 g
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas