


Pajungimo kabelis KMYZ-2-24-10-LED

Gaminio numeris: 193443

FESTO

For vacuum generators VAD-MYB, VADM, VADMI.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su išsitraukiančiu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	170 g
Elektrinis pajungimas	2-kojelės / 2-laidai kampinė jungtis / Kabelis Kvadratinė forma/ atviri galai
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1 A
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Standartas
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio struktūra	2x0,25
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis