


# Jungtis su kabeliu KMV-1-24-10-LED

Gaminio numeris: 193456

FESTO

Surinktas, V solenoidams.



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Darbo režimo dispėjus                        | LED  |
| Montavimo tipas                              | Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks   |
| Produkto svoris                              | 620 g  |
| Elektrinis pajungimas                        | Kištuvo lizdas<br>Plug pattern type B to EN 175301-803 |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa            | 24 V   |
| Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo        | visoms elektrinėms jungtims                            |
| Apsaugotas įžeminimas                        | Galimas  |
| Kabelio ilgis                                | 10 m   |
| Kabelio skersmuo                             | 6 mm   |
| Kabelio struktūra                            | 3x0,75   |
| Apsaugos klasė                               | IP67<br>pagal IEC 60529                                |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 80 °C  |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                 | in accordance with EU RoHS directive                   |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions                                |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 1 - Low corrosion stress                               |
| Material cable sheath                        | PVC  |
| Material housing                             | PC   |
| Material electrical contact                  | Bronzinis  |