


Jungtis su kabeliu KMF-1-24-10-LED

Gaminio numeris: 193458

FESTO

Surinktas, F solenoidams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	620 g
Elektrinis pajungimas	Kištuko lizdas
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio skersmuo	6 mm
Kabelio struktūra	3x0,75
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	Bronzinis