


# Vakuomo generatorius VN-05-N-I3-PQ2-VT2

Gaminio numeris: 193637

FESTO

linijoje, didelio išsiurbimo, plotis 14 mm, push-in jungtimi.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,45 mm
Tinkelio matmuo	13 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Didelis siurbimo srauto debitas Inline
Konstrukcija	Tiesi forma
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	6 bar
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	12 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	1,57 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	12 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Be kanalo
Vakuomo pajungimas	Jungtis QS-6
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM- sustiprinta
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys
Material fitting	Žalvaris Nikeliuota