



Standartinis cilindras CDN-32- -PPV

Gaminio numeris: 193660

FESTO

Pagal ISO 15552, padidinto atsparumo korozijai ir konstrukcija patogia valymui.

Priklausomai nuo konfigūracijos, paveikslai, techniniai duomenys ir atitinkami priedai gali ne tiksliai atitikti produktą.



Tech. Duomenys

~ConflIndependentDatasheet

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 2.000 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Darbu be tepimo Pailgintas cilindro koto sriegis Stūmoklio kotas su vidiniu sriegiu Pailgintas cilindro kotas Stūmoklio kotas į abi puses Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	0,6 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	415 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys anoduotas