


Pajungimo kabelis KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B

Gaminio numeris: 193689

FESTO

highly flexible, with integrated holding current reduction, for solenoid valves CPE10/14-M1BH.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Papildomos funkcijos	Laikymo srovės sumažėjimas
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Suspaudimo momentas	0,25 Nm
Produkto svoris	90 g
Elektrinis pajungimas	kampinė jungtis / Kabelis Kvadratinė forma/ atviri galai 2-kojelės / 2-laidai
Kabelio struktūra	2x0,25
Kabelio skersmuo	3,4 mm
Kabelio ilgis	5 m
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M2 centriniu varžtu
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	PA
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Bronzinis