



Dumplinis cilindras EB-385-115

Gaminio numeris: 193789

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	385
Reikalaujamas montavimo skersmuo	400 mm
Ėiga	115 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	175 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	15 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	10 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	51 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	300 N
Produkto svoris	5.900 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota