

Dumplinis cilindras EB-325-215

Gaminio numeris: 193790

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	325
Reikalaujamas montavimo skersmuo	340 mm
Ėiga	215 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	305 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	20 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	20 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	75 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	300 N
Produkto svoris	4.800 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota