


Dumplinis cilindras EB-385-230

Gaminio numeris: 193791

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	385
Reikalaujamas montavimo skersmuo	400 mm
Ėiga	230 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	310 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	20 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	20 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	77 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	400 N
Produkto svoris	6.900 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota