

Posūkio pavara DRQ-40-180-PPVJ-A

Gaminio numeris: 19381
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties pajutimas, su valdomu galutinės padėties amortizavimu ir tarpelio kompensacija.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Dempferiavimo kampas	96 deg
Abiejose pusėse nustatomas posūkio kampas	-4 /+ 5 deg
Pasisukimo kampas	180 deg
Dempferiavimas	Pneumatinė amortizacija, reguliuojama
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Krumpliaštiebis/krumpliaratis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	2,3 Hz
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorinis sukimo momentas prie 6 bar	9 Nm
Leidžiamas masės inercijos momentas	0,005 kgm ²
Produkto svoris	3.220 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie pavaros veleną	Grūdintas plienas
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)