


Operatoriaus įtaisas SPC200-MMI-1F

Gaminio numeris: 194018

FESTO

Įgaliojimai, programavimui ir diagnostikai.
Nutraukiama, galima iki 2007



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Parama konfigūruojant	EDS failas
Displėjus	2x16 ženklų LCD-Display
Valdymo elementai	6 klavišai Membraninė klaviatūra
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Tipinis srovės suvartojimas, plug-in modulis	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	225 g
MMI sąsajos konstrukcija	RS232C Elektrinė izoliacija 9600 - 115200 Baud 8 bitai duomenų 1 stop bitas even parity Be rankos paspaudimo
Elektrinis sujungimas, darbinė įtampa	Galinė juosta 3-poliai
Elektrinis sujungimas, MMI-1	Kištukas SUB-D 9 galvučių