


# Plokšti cilindrai

## DZF-11/16"-3"-P-A

Gaminio numeris: 194149

FESTO

neprasisukantis, su pdties indikavimu, elastiniu galiniu padeciu amortizavimu. Įvairios tvirtinimo galimybės, su arba be tvirtinimo elementų.



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	3 "
Stūmoklio diametras	11/16"
Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas	1,2 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Ovalus stūmoklis
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	123 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	153 N
Judanti masė 0 mm eigos	24 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	107 g
Pneumatinis pajungimas	10-32 UNF-2B
Material cover	Aliuminis
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis