


# Plokšti cilindrai

## DZF-1"- -A-P-A-S20


Gaminio numeris: 194156

FESTO

neprasisukantis, su pdties indikavimu, elastiniu galiniu padėčių amortizavimu. Įvairios tvirtinimo galimybės, su arba be tvirtinimo elementų.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 0,04 ... 8 "   |
| Stūmoklio diametras                                      | 1 "  |
| Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas                  | 1 deg  |
| Dempferiavimas   | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių                                  |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios                        | Ovalus stūmoklis   |
| Operating pressure MPa                                   | 0,1 ... 1 MPa  |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                                     | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 247 N  |
| Pneumatinis pajungimas                                   | 10-32 UNF-2B   |
| Material cover   | Aliuminis  |
| Material seals   | FPM<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | Aliuminio liejinys   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |