

Plokšti cilindrai

DZF-1 5/8"-12"-P-A

Gaminio numeris: 194230

FESTO

neprasisukantis, su pdties indikavimu, elastiniu galiniu padecių amortizavimu. Įvairios tvirtinimo galimybės, su arba be tvirtinimo elementų.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	12 "
Stūmoklio diametras	1 5/8"
Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas	0,6 deg
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Ovalus stūmoklis
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Judanti masė 0 mm eigos	120 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	24 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	16 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	480 g
Pneumatinis pajungimas	1/8 NPT
Material cover	Aliuminis
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas