

Užmaunama jungtis CQ-1-28H

Gaminio numeris: 194589

FESTO

Dideliems srauto debitams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Nominalus dydis | 23 mm |
| Sandarinimo tipas ant varžto | Sandarinimo žiedas |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Konstrukcija | Traukimo/ stūmimo principas |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 7 bar |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 70 °C |
| Nominalus užveržimo momentas | 62,5 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 200 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Išorinis sriegis G1 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Įkišama įvorė CQ-28 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material housing | Žalvaris |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |