

# Filtru-regulatorius LFRS-3/8-D-5M-MINI

Gaminio numeris: 194728

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su užraktu ir manometru. Nominalus slėgis 12 bar., nesuteptam suslėgtam orui.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 μm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtru regulatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	22 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.350 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	560 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC