

Filtras-regulatorius LFRS-1/2-D-O-DI-MAXI

Gaminio numeris: 194817

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su užrakinama regulatoriaus galvute, be manometro, nominalus slėgis 12 bar, neteptam suspaustam orui

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Filtras regulatorius be manometro
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	Prepared for G1/4
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,4 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	4.500 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.880 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC