

# Oro paruošimo blokas FRCS-3/8-D-MINI-A

Gaminio numeris: 194877

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modulis sudarytas iš filtro- reguliatoriaus ir tepalo įpurškėjo, Serija D, su rakinama reguliatoriaus rankena.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Filtru reguliatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	22 cm <sup>3</sup>
Filtravimo laipsnis	40 μm
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [07:08: -] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	760 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC