



Oro paruošimo blokas FRCS-3/4-D-7-DI-MAXI

Gaminio numeris: 194982

FESTO

S-serijos filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, su užraktu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Dydis | Maksi |
| Serijos | D |
| Vykdiklio užraktas | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu |
| Montavimo pozicija | vertikalus +/- 5° |
| Filtravimo laipsnis | 40 µm |
| Kondensato drena | Rankinis pasukimas |
| Konstrukcija | Filtru regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimalus kondensato kiekis | 43 cm ³ |
| Taurės apsauga | Metalinė kolbos apsauga |
| Manometras | su manometru |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 7 bar |
| Jėjimo slėgis 1 | 1 ... 16 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,4 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 5.000 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgtas oras |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 2.600 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G3/4 |
| Informacija apie tvirtinimą | Cinkuota |
| Informacija apie kolbą | PC |