

Oro paruošimo blokas LFRS-1/8-D-MINI-KF-A

Gaminio numeris: 195019



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su užraktu ir manometru. Nominalus slėgis 12 bar., nesuteptam suslėgtam orui.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas Slėgio jutiklis Įjungimo/išjungimo vožtuvas Filtrų reguliatorius su manometru
Maksimalus kondensato kiekis	22 cm ³
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	700 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-::-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1.100 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC