

# Plastikiniai vamzdeliai PLN-10X1,5-SW

Gaminio numeris: 195283

FESTO

didelis atsparumas chemikalams ir hidrolizei.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	57 mm
Vidinis diametras	7 mm
Min. lenkimo spindulys	22 mm
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Leidimas	TÜV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,0375 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm
Spalva	Juodas
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PE