



# Vienkryptis droselis GRLA-F-1/4-QS-8-D

Gaminio numeris: 195601  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Gera apsauga nuo korozijos

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Veikimo būdas	rankinis
Reguliuojantis elementas	Varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	530 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	402 ... 578 l/min
Aplinkos temperatūra	0 ... 150 °C
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,2 ... 10 bar
Standartinis srauto debitas srauto reguliavimo kryptimi: 6 -> 0bar	720 l/min
Standartinis srauto debitas užblokuota kryptimi: 6 -> 0bar	610 ... 760 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Saugojimo temperatūra	-10 ... 150 °C
Terpės temperatūra	0 ... 150 °C
Nominalus užveržimo momentas	5 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 10 %
Produkto svoris	37 g
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie sandariklius	FPM
Medžiagos informacija, tuščiaiduris varžtas	Aliuminio liejinys
Atpalaiduojančio žiedo medžiagos duomenys	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta
Reguliuojančio varžto medžiagos duomenys	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Posūkio šarnyro medžiagos duomenys	Žalvaris Chromu ir nikeliu padengta