

Pneumatinė sąsaja


CPX-GP-CPA-14

Gaminio numeris: 195712
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Moduliniam elektriniam terminalui CPX.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškote prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvų salos jungtis	Tipas 12, CPA14
Diagnoze	- Laido trūkis ritėje - Trumpas sujungimas sklendėje - Minimali skirstytuvo įtampa
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	24 monostabiliems skirstytuvams
LED vaizduoklis	- 1 Grupės diagnostika - Kanalo būvis sklendėje
Parametrų konfigūravimas	Kanalo apsauga Kanalo forsavimas Kanalo tuščios eigos režimas Laido nutrūkimo/kanalo stebėjimas Trumpo jungimo stebėjimas Apkrovos įtampos stebėjimas
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	15 mA (maitinimas elektronikai) 30 mA (maitinimas skirstytuvams)
Didž. galingumas kanalui	0,2 A
Didž. suminė srovė moduliui	4 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, papildomam maitinimo šaltiniui
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	150 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas