


Pneumatinė sąsaja CPX-GP-03-4,0

Gaminio numeris: 195738

FESTO

sujungia skirstytuvų salą VIMP/VIFB Midi/Maxi ir modulinį elektrinį terminalą CPX.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvų salos jungtis	Tipas 03, MIDI/MAXI
Diagnoze	- Minimali skirstytuvo įtampa
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	26 monostabiliems skirstytuvams
LED vaizduoklis	- 1 Grupės diagnostika - Kanalo būvis sklendėje
Parametrų konfigūravimas	Kanalo apsauga Kanalo forsavimas Kanalo tuščios eigos režimas Stebėjimo modulis
Apsauga (trumpo jungimo)	vidinė elektroninė apsauga skirstytuvo išėjimui
Nominalus DC įtampas lygis	21,6 ... 26,4 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	15 mA (maitinimas elektronikai) 30 mA (maitinimas skirstytuvams)
Didž. galingumas kanalui	0,2 A
Didž. suminė srovė moduliui	4 A
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Potencialo atskyrimo kanalas- vidinė ryšio sistema	Taip, papildomam maitinimo šaltiniui
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkto svoris	390 g
Elektrinis valdymas	Fieldbus
Informacija apie uždengimą	Plienas
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu