

# Apvalus cilindras DSNU-40-125-PPV-A

Gaminio numeris: 196035

FESTO

Padėties sekimui, su reguliojama galinės padėties amortizacija.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	125 mm
Stūmoklio diametras	40 mm
Stūmoklio koto sriegis	M12x1,25
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Operating pressure MPa	0,1 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	18 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	633,3 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	752,9 N
Judanti masė	430 g
Produkto svoris	961 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas
Material cylinder barrel	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis