


Elektromagnetinis skirstytuvas MHA2-M1H-3/2G-2

Gaminio numeris: 196118

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 10 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 100 l/min |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 8 bar |
| Konstrukcija | Slėgį nuleidžiantis vožtuvas |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominalus dydis | 2 mm |
| Tinklelio matmuo | 14 mm |
| Note on grid dimension | Minimum distance between the valves is 4 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droselijuojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | Stūmimas |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Srauto kryptis | atgalinės eigos su ribojimais |
| Overlap | Underlap |
| Operating pressure, reversible | -0,09 ... 0,1 MPa |
| Darbinis slėgis, reversinis | -0,9 ... 1 bar |
| Operating pressure, reversible | -13,05 ... 14,5 psi |
| Maksimalus perjungimo dažnis | 130 Hz |
| Išjungimo laikas | 3,5 ms |
| Ijungimo laikas | 7 ms |
| Budėjimo ciklas | 100 % |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 2.88 W |
| Leistini įtampos svyravimai | +/- 10 % |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms | Tinkamumo transportui patikra, 2 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6 |
| Atsparumas smūgiams | Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -5 ... 40 °C |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 40 °C |
| Produkto svoris | 60 g |
| Elektrinis pajungimas | 2- poliai Kištukas |
| Montavimo tipas | Ant pajungimo pado |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|-----------------------|
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Die-cast zinc, coated |
| Material screws | Plienas, cinkuotas |