



# Elektromagnetinis skirstytuvas MHP2-MS1H-3/2G-M5-K

Gaminio numeris: 196125

FESTO

atskiras skirstytuvas, greito persijungimo, su kabeliu  
Nutraukiama, galima iki 2007



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	10 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	100 l/min
Pneumatinė linija	M5
Darbinė įtampa	24V DC
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	2 mm
Tinklelio matmuo	14 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	330 Hz
Išjungimo laikas	2 ms
Įjungimo laikas	1,7 ms
Schaltzeitsteuerung ab 1 Hz	0,2 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: Niederstromphase: 1,25 W, Hochstromphase: 5 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalvumus
Aplinkos apribojimai ir vidutinė temperatūra	susijęs su junginėjimo dažniu
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	60 g
Elektrinis pajungimas	Kabelis
Kabelio ilgis	2,5 m
Montavimo tipas	Ant PR kolektorius
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR

Savybės	Reikšmė
	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Medžiagos informacija, kabelio apvaskalai	PUR
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota