

# Skysčio separatorius CQA-28

Gaminio numeris: 196984

FESTO

Sausam orui.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	20 mm
Montavimo pozicija	Vertikalus
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 75 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Produkto svoris	18 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Įkišama įvorė CQ-28
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Įkišama įvorė CQ-28
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Žalvaris