

Plastikiniai vamzdeliai

PFAN-10X1,5-NT

Gaminio numeris: 197064

FESTO

Tinka maisto pramonėje, iki 150° C



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	140 mm
Vidinis diametras	7 mm
Min. lenkimo spindulys	22 mm
Instructions for use	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Material fire test	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information See declaration of conformity
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,087 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 60 +5
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PFA