



Išjungiantysis vožtuvas HE-N1-LO

Gaminio numeris: 197132

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---------------------------------------|--|
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Oro išmetimo funkcija | nedroseliuojantis |
| Valdymo tipas | tiesioginis |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| C reikšmė | 38,47 l/sbar |
| b reikšmė | 0,47 |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 10.000 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Montavimo tipas | Su sriegiu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Produkto svoris | 1.000 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | 1 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1 NPT |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | 1 NPT |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Padengtas aliuminiu |