


# Sujungimų blokas MHP1-P2-2

Gaminio numeris: 197196

FESTO

[pusiau vienaėiliam skirstytuvui MHP1-...-HC/TC](#)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	2
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M7
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys