


Kolektoriaus blokas MHA1-PR6-3-M3-PI-PCB

Gaminio numeris: 197249

FESTO

skirstytuvų MHA1-...-PI montavimui ant spausdinto montažo plokščių.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	6
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys