


Lituojamas cokolis PCBC-A-100

Gaminio numeris: 197262

FESTO

MHA1-P...-PI ir MHP1-P...-PI jungčių ir kolektorių blokams
Tiekama po 100 vienetų



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su lituojamu pagrindu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	5 g
Dėžės dydis	100
Elektrinis pajungimas	2- poliai
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA