


Tandeminis cilindras

ADVUT-100x3- -P-A-S6

Gaminio numeris: 197291

FESTO

padėties nuskaitymas, atsparus suvirinimo aplinkai.
Flanšinis tvirtinimo elementas FUA-... gali būti pritvirtintas tik prie galinio dangtelio su šiuo produktu. Veržlė stūmoklio koto sriegiai įeina. Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 150 mm
Stūmoklio diametras	100 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C
Darbinis slėgis	1,2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	0 ... 120 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	4.418 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	13.548 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas