



Tandeminis cilindras

ADVUT-25x2- -A-P-A-S6

Gaminio numeris: 197297

FESTO

padėties nuskaitymas, atsparus suvirinimo aplinkai.
Flanšinis tvirtinimo elementas FUA-... gali būti pritvirtintas tik prie galinio dangtelio su šiuo produktu. Veržlė stūmoklio koto sriegiui įeina. Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 150 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C
Darbinis slėgis	1,1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	0 ... 120 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	542 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas