


Apatinės atramos apkaba CRLMC-32

Gaminio numeris: 197320

FESTO

CRHD tipui



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	112 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	elektriškai poliruotas aukštai legiruotas plienas
Material bearing	Plastinis