

# Apatinės atramos apkaba CRLMC-50

Gaminio numeris: 197322

FESTO

CRHD tipui



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	50
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	254 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	elektriškai poliruotas aukštai legiruotas plienas
Material bearing	Plastinis