



Lygiagretūs griebtuvai HGP-25-A-B

Gaminio numeris: 197548

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutikliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Spaustuvų eiga	7,5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	370 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždarant	340 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	47 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	50 ms
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	10 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	185 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždarant	170 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	24 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	240 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	1,1 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	11 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	1,1 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	11 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	1,1 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	11 Nm
Produkto svoris	725 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys kietai anoduotas
Informacija apie griebtuvus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis