


Lygiagretūs griebtuvai HGP-35-A-B

Gaminio numeris: 197551

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutikliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	35
Spaustuvų eiga	12,5 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	lygiagretus
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	750 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant	700 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	77 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	77 ms
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 μm
Atsparumo korozijai klasė CRC	1
Aplinkos temperatūra	10 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	375 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant	350 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	38 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	380 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	2,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	25 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	2,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	25 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	2,5 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	25 Nm
Produkto svoris	1.369 g
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	PA
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys kietai anoduotas
Informacija apie griebtuvus	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis