



Lygiagretūs griebtuvai HGPM-12-EO-G8

Gaminio numeris: 197566

FESTO

Mikro, su gnybtine įvare



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | 12 |
| Spaustuvų eiga | 3 mm |
| Maksimalus perstūmimo tikslumas | 0,2 mm |
| Simetrinis pasukimas | 0,15 mm |
| Kartojimo tikslumas, griebtuvas | ≤ 0,05 mm |
| Griebtuvo pirštų skaičius | 2 |
| Drive system | pneumatinė |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo atidaryta |
| Griebimo funkcija | lygiagretus |
| Griebtuvo jėga | Be |
| Konstrukcija | Pasvirusi plokštuma |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening | 27 N |
| Darbinis slėgis | 4 ... 8 bar |
| Maksimalus griebtuvo darbo dažnis | 4 Hz |
| Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 11 ms |
| Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3,7 ms |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing | 13,5 N |
| Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz | 30 N |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx | 0,5 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas My | 0,5 Nm |
| Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz | 0,5 Nm |
| Produkto svoris | 41 g |
| Montavimo tipas | užfiksuotas |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material cover cap | POM |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material gripper jaws | aukštai legiruotas plienas |