


Skirstytuvų sala CDVI5.0

Gaminio numeris: 197648

FESTO

Skirstytuvų sala CDVI, Clean Design.



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės 3/2 atviras/uždaras, vienos ritės 3/2 atviras, vienos ritės 2/2 atviras, monostabilus 2/2 uždaras, vienos ritės 5/3 uždaras 5/3 vidurinėje padėtyje nuorientas 5/3 vidurinėje padėtyje po slėgiu 5/2 bistabilus 2x3/2 uždaras, vienos ritės 2x3/2 atviras, vienos ritės 5/2 vienos ritės
Skirstytuvo dydis	24 mm
Didžiausias nominalus srautas	650 l/min at 24 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 10 bar
Leidimas	C-Tick
Paremtas standartu	ISO 14159 EN 1672-2
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	3
Terpės temperatūra	-5 ... 50 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektrinis valdymas	Daugiakontaktė jungtis Fieldbus
Komutavimo pozicijos indikatorius	LED
Informacija	atitinka RoHS
Veikimo būdas	elektrinis
Elektrinių I/O sistema	Taip
Skirstytuvų salos tipas	15
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	16
Skirstytuvų salos struktūra	modulinis