


# Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-20-200-A-CC-B

Gaminio numeris: 197909

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir smūgių amortizatoriais.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	200 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	12 mm
Stūmoklio diametras	20 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Kartojimo tikslumas	0,02 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	3 Nm
Dempferiavimo ilgis	8 mm
Maksimali jėga Fy	1.170 N
Maksimali jėga Fz	1.170 N
Maksimalus momentas Mx	64 Nm
Maksimalus momentas My	64 Nm
Maksimalus momentas Mz	17 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	317 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	376 N
Judanti masė	1.201 g
Produkto svoris	3.727 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis