


Mini kreipiamoji su pneumatine pavara SLT-25-80-A-CC-B

Gaminio numeris: 197913

FESTO

su tiksliais didelės galios rutulinių guolių kreipiančiosiomis ir smūgių amortizatoriais.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	80 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	12 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Rutulinio guolio apkabos kreipiamoji
Konstrukcija	Kinematinis sujungimas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Kartojimo tikslumas	0,02 mm
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	10 Nm
Dempferiavimo ilgis	12 mm
Maksimali jėga Fy	1.030 N
Maksimali jėga Fz	1.030 N
Maksimalus momentas Mx	14 Nm
Maksimalus momentas My	14 Nm
Maksimalus momentas Mz	11 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	495 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	590 N
Judanti masė	2.767 g
Produkto svoris	2.762 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	Be vario ir PTFE.
Material cover	Aliuminio liejinys
Material seals	HNBR
Material housing	Aliuminio liejinys
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis