

Spiralinis plastikinis vamzdelis PPS-6-7,5-1/4-BL

Gaminio numeris: 19796

FESTO

Su 2 sukamomis jungtimis ir sandarinimo žiedais, poliamidas (netinka maisto pramonėje).



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	7,5 m
Išorinis diametras	7,8 mm
Bloko ilgis	0,43 m
Vidinis diametras	6,2 mm
Ritės skersmuo	75 mm
Apvijų skaičius	43
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 17,2 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Nominalus užveržimo momentas	11 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	298 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Išorinis sriegis G1/4
Spalva	mėlynas
Material of connecting thread	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS
Material buckling protection	Plienas Galvanizuota
Material tubing	Poliamidas 12