



Valdymo linija NEBC-S1H15-E-2.5-N-LE15

Gaminio numeris: 2052917
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	DIN 47100
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištukas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires	15
Electrical connection 1, occupied pins/wires	15
Electrical connection 1, type of mounting	2x screw 4-40 UNC-2A
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	15
Electrical connection 2, occupied pins/wires	15
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Kabelio ilgis	2,5 m
Kabelio priedas	tinkamas lankščiai kabelio apsaugai
Bending radius, fixed cable installation	≥ 33 mm
Kabelio skersmuo	6,6 mm
Kabelio struktūra	18x0,14
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,14 mm ²
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP50
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-30 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas