



# Valdymo linija

## NEBC-S1H15-E-10.0-N-LE15

Gaminio numeris: 2052919  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė                              |
|--|--------------------------------------|
| Atitinka standartus  | DIN 47100                            |
| Cable identification                                       | Without inscription label holder     |
| Electrical connection 1, function                          | Field device side                    |
| Electrical connection 1, design                            | kampinis                             |
| Electrical connection 1, connection type                   | Kištukas                             |
| Electrical connection 1, cable outlet                      | Tiesus                               |
| Electrical connection 1, connection technology             | Sub-D                                |
| Electrical connection 1, number of pins/wires              | 15                                   |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires               | 15                                   |
| Electrical connection 1, type of mounting                  | 2x screw 4-40 UNC-2A                 |
| Electrical connection 2, function                          | Controller side                      |
| Electrical connection 2, connection type                   | Kabelis                              |
| Electrical connection 2, connection technology             | atviri laidai                        |
| Electrical connection 2, number of pins/wires              | 15                                   |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires               | 15                                   |
| Nominalus DC įtampos lygis                                 | 0 ... 30 V                           |
| Nominali darbinė nuolatinė įtampa                          | 24 V                                 |
| Kabelio ilgis  | 10 m                                 |
| Kabelio priedas  | tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai  |
| Bending radius, fixed cable installation                   | ≥ 33 mm                              |
| Kabelio skersmuo   | 6,6 mm                               |
| Kabelio struktūra  | 18x0,14                              |
| Nominalus laidininko skerspjūvis                           | 0,14 mm <sup>2</sup>                 |
| Laido galai  | Laido antgalis                       |
| Apsaugos klasė   | IP50                                 |
| Note on degree of protection                               | Sumontuotas                          |
| Aplinkos temperatūra                                       | -30 ... 80 °C                        |
| Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai | -30 ... 80 °C                        |
| CE ženklas (žr. deklaraciją)                               | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)               | To UK RoHS instructions              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                       |
| Informacija  | atitinka RoHS                        |
| Užterštumo laipsnis  | 3                                    |
| Material cable sheath                                      | TPE-U(PUR)                           |
| Kabelio apvalkalo spalva                                   | pilkas                               |